


## Lok-it! HSD

Короткодуговые металлогалогенные лампы



### Области применения

- Развлечение
- Места проведения зрелищных мероприятий и подсветка объектов архитектуры



330962\_Lok-it! HSD 300W80P28



Данные о продуктовой линейке

Technical data

|                          | Электрические параметры | Фотометрические данные     |                      | Размеры и вес |          |                          | Срок службы |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|--------------------------|-------------|
| Описание продукта        | Номинальное напряжение  | Номинальный световой поток | Цветовая температура | Диаметр       | Длина    | Длина центра нити накала | Срок службы |
| Lok-it! HSD 300 W/80/P28 | 95,0 В                  | 20500 лм                   | 8700 К               | 23,0 mm       | 122,3 mm | 67,0 mm                  | 2000 h      |

|                          | Возможности / мощности | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                                    |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Описание продукта        | Положение горения      | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier    | Candidate List Substance 1         |
| Lok-it! HSD 300 W/80/P28 | Other                  | 25-04-2022                                                                                         | 4008321493989   4008321644831 | No declarable substances contained |

| Описание продукта        | Declaration No. in SCIP database   |
|--------------------------|------------------------------------|
| Lok-it! HSD 300 W/80/P28 | No declarable substances contained |

## Данные о продуктовой линейке

---

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Lok-it! могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.