

4ArXS HSD

Короткодуговые металлогалогенные лампы с увеличенным сроком службы



Области применения

- Развлечение
- Места проведения зрелищных мероприятий и подсветка объектов архитектуры

Преимущества продукта

- Исключительно большой ресурс



Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры	Фотометрические данные		Размеры и вес			Срок службы
Описание продукта	Номинальное напряжение	Номинальный световой поток	Цветовая температура	Диаметр	Длина	Длина центральной нити накала	Срок службы
4ArXS HSD 150 W/UL/75 ¹⁾	97,5 В	11000 лм	7500 К	20,0 mm	105,0 mm	56,0 mm	6000 h
4ArXS HSD 200 W/60	65,0 В	13000 лм	6000 К	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	2000 h
4ArXS HSD 250 W/60	85,0 В	17000 лм	6000 К	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	2000 h
4ArXS HSD 250 W/80	92,0 В	17000 лм	8000 К	23,0 mm	108,0 mm	55,0 mm	3000 h
4ArXS HSD 575 W/72	88,0 В	45000 лм	7200 К	30,0 mm	135,0 mm	65,0 mm	3000 h

	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Описание продукта	Цоколь	Положение горения	Date of Declaration	Primary Article Identifier
4ArXS HSD 150 W/UL/75 ¹⁾	G12	Other	19-01-2022	4008321625861
4ArXS HSD 200 W/60	GY9.5	Other	19-01-2022	4050300424682 4008321114143 4008321625748
4ArXS HSD 250 W/60	GY9.5	Other	25-02-2022	4050300501925 4008321158161 4008321625762
4ArXS HSD 250 W/80	GY9.5	Other	25-02-2022	4008321625786
4ArXS HSD 575 W/72	GX9.5	Other	25-02-2022	4008321625809

Описание продукта	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
4ArXS HSD 150 W/UL/75 ¹⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
4ArXS HSD 200 W/60		In work
4ArXS HSD 250 W/60	No declarable substances contained	In work
4ArXS HSD 250 W/80	No declarable substances contained	No declarable substances contained
4ArXS HSD 575 W/72	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ Только для применения с ЭПРА

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы 4ArXS HSD могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Ссылки

Более подробную информацию можно найти в брошюрах, которые поставляются по запросу компанией OSRAM:

«Технология и применение металлогалогенных ламп»

«Руководства по ПРА и блокам розжига для металлогалогенных ламп»

«Соответствие требованиям ПРА и блоков розжига»

«У 4ArXS есть это все» – Инновационные металлогалогенные лампы для креативного освещения архитектурных сооружений и освещения с созданием световых эффектов

Компакт-диск 4ArXS HSD

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.